



No. RJ09009-1000.R0

2024年3月11日



お客様各位

横浜市港北区新横浜 2-5-11
金子第1ビル7階
リタール株式会社

リタール製品 販売終了のお知らせ

拝啓 貴社益々、ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記の製品につきまして、下記の通り販売を終了いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。 敬具

記

販売終了製品	フィルターファンユニット／フィルタールーバー 標準仕様 フィルターファンユニット／フィルタールーバー EMC仕様 フィルターファンユニット ECファン ※品番は対応表参照	
販売終了実施	2025年3月31日	
販売終了理由	2024年4月より販売開始の新製品への切り替え	
販売終了後の推奨製品	Blue e+ フィルターファンユニット／フィルタールーバー 標準仕様 Blue e+ フィルターファンユニット／フィルタールーバー EMC仕様 Blue e+ フィルターファンユニット ECファン ※品番は対応表参照	
製品写真例	販売終了製品	後継製品
		



※ 新旧品番対応表

風量 AC 50Hz 時 カッコ内は後継品	取付カットアウト mm	仕様、定格電圧 V	販売終了製品	後継製品	
20 m ³ /h (→ 20 m ³ /h)	92×92	AC 230, 50/60Hz	3237.100	3237.700	
			3237.108	3237.708	
		AC 115, 50/60Hz	3237.110	3237.710	
			3237.118	3237.718	
		DC 24	3237.124	3237.724	
		EMC 仕様	AC 230	3237.600	3237.800
			AC 115	—	3237.810
52 m ³ /h (→ 63 m ³ /h)	124×124	AC 230, 50/60Hz	3238.100	3238.700	
			3238.108	3238.708	
		AC 115, 50/60Hz	3238.110	3238.710	
			3238.118	3238.718	
		DC 24	3238.124	3238.724	
		EC ファン AC 200~240, 50/60Hz		3238.500	後継製品無し ※ AC ファンをお使い下さい
		EMC 仕様	AC 230	3238.600	3238.800
AC 115	—		3238.810		
DC 24	—		3238.824		
100 m ³ /h (→ 110 m ³ /h)	177×177	AC 230, 50/60Hz	3239.100	3239.700	
			3239.108	3239.708	
		AC 115, 50/60Hz	3239.110	3239.710	
			3239.118	3239.718	
		DC 24	3239.124	3239.724	
		EC ファン AC 200~240, 50/60Hz		3239.500	後継製品無し ※ AC ファンをお使い下さい
		EMC 仕様	AC 230	3239.600	3239.800
AC 115	—		3239.810		
DC 24	—		3239.824		
100 m ³ /h (→ 100 m ³ /h)					



風量 AC は 50Hz 時 カッコ内は後継品	取付カットアウト mm	仕様、定格電圧 V	販売終了製品	後継製品	
175 m ³ /h (→ 218 m ³ /h)	224×224	AC 230, 50/60Hz	3240.100	3240.700	
			3240.108	3240.708	
		AC 115, 50/60Hz	3240.110	3240.710	
			3240.118	3240.718	
		DC 24	3240.124	3240.724	
		EC ファン AC 200~240, 50/60Hz	3240.500	3240.900 (100V~240V)	
175 m ³ /h (→ 175 m ³ /h)		EMC 仕様	AC 230	3240.600	3240.800
			AC 115	—	3240.810
225 m ³ /h (→ 272 m ³ /h)	224×224	AC 230, 50/60Hz	3241.100	3241.700	
			3241.108	3241.708	
		AC 115, 50/60Hz	3241.110	3241.710	
			3241.118	3241.718	
		DC 24	3241.124	3241.724	
		EC ファン AC 200~240, 50/60Hz	3241.500	3241.900 (100V~240V)	
225 m ³ /h (→ 225 m ³ /h)		EMC 仕様	AC 230	3241.600	3241.800
			AC 115	—	3241.810
540 m ³ /h (→ 625m ³ /h)	292×292	AC 230, 50/60Hz	3243.100	3243.700	
			3243.108	3243.708	
		AC 115, 50/60Hz	3243.110	3243.710	
			3243.118	3243.718	
		EC ファン AC 200~240, 50/60Hz	3243.500	3243.900 (100V~240V)	
		540 m ³ /h (→ 540 m ³ /h)		EMC 仕様	AC 230
AC 115	—				3243.810



風量 AC 50Hz 時 カッコ内は後継品	取付カットアウト mm	仕様、定格電圧 V	販売終了製品	後継製品	
700 m ³ /h (→ 867 m ³ /h)	292×292	AC 230, 50/60Hz	3244.100	3244.700	
			3244.108	3244.708	
		AC 115, 50/60Hz	3244.110	3244.710	
			3244.118	3244.718	
		AC 400 三相 50/60Hz	3244.140	3244.740	
EC ファン AC 200~240, 50/60Hz	3244.500	3244.900 (100V~240V)			
700 m ³ /h (→ 700 m ³ /h)	292×292	EMC 仕様	AC 230	3244.600	3244.800
			AC 115	—	3244.810
890 m ³ /h (→ 1161m ³ /h)	292×292	EC ファン	AC 200~ 240	3245.500	3245.900
				3245.508	3245.908
			AC 100~ 130	3245.510	3245.910
				3245.518	3245.918
890 m ³ /h (→ 931 m ³ /h)	292×292	EMC 仕様	AC 230	3245.600	3245.800
			AC 115	—	3245.810



フィルターファンアクセサリー	適用フィルターファン 取付カットアウト mm	販売終了製品	後継製品	
フィルタールーバー 標準仕様	92×92	3237.200	3237.300	
		3237.208	3237.308	
	124×124	3238.200	3238.300	
		3238.208	3238.308	
	177×177	3239.200	3239.300	
		3239.208	3239.308	
	224×224	3240.200	3240.300	
		3240.208	3240.308	
	292×292	3243.200	3243.300	
		3243.208	3243.308	
	フィルタールーバー EMC仕様	92×92	3237.060	3237.400
		124×124	3238.060	3238.400
177×177		3239.060	3239.400	
224×224		3240.060	3240.400	
292×292		3243.060	3243.400	

ご不明の点につきましては、フリーダイヤル 0120-998-631 までお問い合わせください。

以上