



No. RJ09004-574.R0

2022年8月31日

お客様各位

横浜市港北区新横浜 2-5-11  
金子第1ビル7階  
リタル株式会社

リタル製品 仕様変更のお知らせ

拝啓、

貴社益々、ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、下記の製品につきまして、下記の通り仕様変更いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品	3138.000 ルーフベント 3139.100 / 110, 3140.100 / 110 / 140 ルーフ型ファン 3140.500 / 510 ルーフ型ファン、ECテクノロジー
変更時期	2022年9月製造分より順次変更 ※ 移行中は新旧仕様が混在します。ご容赦ください。
変更理由	風量、耐用年数の向上
変更内容	対象製品に標準装備されているフィルターマットが、従来のフリースタイプのフィルターマットからプリーツフィルターマットに変更されます。 これによって、対象製品のフィルターマット標準装着時の風量が向上します。 それに伴い、旧仕様ではIP55だった保護等級は、新仕様ではIP54となります。 ※別売りのフリースフィルターマットにより、IP55とすることが可能です。

**\* 仕様詳細**

	旧仕様（フリースタイプ）	新仕様（プリーツタイプ）
写真		
交換用フィルターマット アクセサリ品番	3174.100	3174.120
寸法（幅×高さ×奥行）	264mm×95mm×17mm	265mm×100mm×18mm
フィルター等級	DIN EN 779に準拠：G3 ISO 16890に準拠：coarse 50 %	DIN EN 779に準拠：M5 ISO 16890に準拠：ePM10 50%



標準フィルターマット装着時風量 (m<sup>3</sup>/h、50/60Hz 時)

品番	フリースフィルターマット IP55 (旧標準仕様、変更時)	プリーツフィルターマット IP54 (新仕様)
3139.100	417/446	475/515
3139.110 (60Hz のみ)	446	515
3140.100	725/759	810/868
3140.110 (60Hz のみ)	759	868
3140.140	700/749	800/853
3140.500	841/841	975/975
3140.510 (60Hz のみ)	841	975

その他	本仕様変更による、価格、保証の変更はございません。
社内管理 Rev.	R0 : Initial release : 31 / Aug. / 2022 : ECN No. 16282

以上