



Netwerk- / Serverracks

- Aluminium zichtdeur / geperforeerde deur 85% voor (180°)
- Plaatstalen / geperforeerde deuren 85% achter (180°)
- Deuren voorzien van comforthandgreep voor enkele profielcilinder voorzien van cilinderslotbinnenwerk 3524E
- Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
- In diepte verstelbare 19"-profielen voor en achter en voorzien van HE codering
- Open bodem

Los meegeleverd:

- Centraal aardpunt, aardlitzen
- Buitenkoppeling 1 mm, 8617502
- Afstandsbouten voor passieve ventilatie (4x)
- Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5, 12 stuks (6HE)
- Torx bevestigingsschroeven M5, 25 stuks
- Rack ≥ 1000 mm geschikt voor opname van alle gangbare serverfabrikaten

HE	42	47	42	47	42	47
Breedte mm	800	800	800	800	800	800
Hoogte mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200
Diepte mm	800	800	1000	1000	1200	1200

VX IT Server- / Netwerkcrack						
Zichtdeur voor, plaatstalen deuren achter gedeeld, sokkel 100 mm geventileerd	1196900	1196901	1196912	1196913		
Geperforeerde deuren, hele deur voor, achter verticaal gedeeld met luchtgeleiderplaten			1196906	1196908	1196907	1196909
Geperforeerde deuren, hele deur voor, achter verticaal gedeeld met sokkel 100 mm gesloten	1196910	1196911	1196914	1196915		
Geperforeerde deuren, verticaal gedeeld voor en achter met sokkel 100 mm gesloten	1196916	1196917	1196918	1196919	1196920	1196921

Toebehoren						
Zijwanden schroefbaar	8108245	8128245	8100245	8120245	8102245	8122245
Glijrail in diepteverstelbaar, 80 kg	5501460	5501460	5302035	5302035	5302035	5302035
Legbord 19" in diepteverstelbaar, 50 kg	5501655	5501655	5501665	5501665	5501665	5501665

Algemene toebehoren	
Kabelbaan 300 mm, H = 2000-2200 mm	1196561
Ventilatoreenheid (2 vent) incl. toerentalregeling	5503020
Klittenband + houder, 10 stuks	5502155
19" Blindpaneel 1HE, zwart kunststof, toolless	1196222
WCD 19" 1 fase 16A, 7xSchuko/RA met 2m kabel en steker (schuko/RA)	7030713
PDU Basic 1 fase 16A, 24x C13 en 4x C19 met 3m kabel en CEE steker	7979115

Algemene toebehoren	
Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5, 24 stuks (12HE)	2090000
Torx bevestigingsschroeven M5, 50 stuks	7094130
Koppelpset, 3 mm bij toepassing scheidingswanden	5301310
Kabelvingers 6HE, 14 stuks	5502115
19" Rangeerpaneel 1HE, zwart	5502205
19" Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 1HE	5302202

24 UURS LEVERING



Kijk voor de actuele bruto prijzen op:

www.rittal.nl

PDU next generation

Demand-based power distribution in the IT rack - Smart and secure

PDU Basic

- Robuuste, compacte basisstroomverdeling
- Toolless montage in VX IT 19" frame
- 1/3 fase en 16/32A uitvoering
- Outlets in C13, C19 en Schuko/RA
- Compacte bouwvorm, Zero-U-space
- 3 Meter voedingssnoer met CEE-form steker
- Afdekkapjes C13/C19 en trekontlasting

PDU Intelligent Metered, Metered Plus, Switched en Managed

- Energiezuinig TFT-display
- Extra bewakingsfuncties PDU: alarmrelais, digitale ingang en alarmsignaal.
- 2x Gigabit-Ethernet interfaces
- Schakelbare uitvoeringen met bi-stabiele relais
- PDU-controller-board in bedrijf uitwisselbaar.
- Elektrische handgreepsystemen en omgevingsmonitoring

Type / functie	Basic	Metered	Metered Plus	Switched	Managed
Basis	■	■	■	■	■
Meting per fase		■	■	■	■
Meting per outlet			■	■	■
Schakelfunctie per outlet				■	■

Elektronische handgreep VX IT

per PDU kunnen 8 handgrepen worden aangesloten

Elektronische handgreep VX IT	7030611
Codeslot	7030223
Transponderlezer	7030233
Access controlsensor	7030202

PDU Sensoren

Temperatuursensor	7030110
Temperatuur-/vochtsensor (combisensor)	7030111
Infrarood toegangssensor	7030120
Vandalismesensor	7030130
Aansluitkabel RJ45 (lengte: 1m, per sensor 1 x nodig)	7030091
Aansluitkabel RJ45 (lengte: 2m, per sensor 1 x nodig)	7030093

Toebehoren

Afdekkapje outlet C13	7955010
Afdekkapje outlet C19	7955015
Trekontlasting C14 / C20 stekers	7979020
Voedingskabel 19" PDU - Schuko/C19	7200216

	1 fase 16A				3 fase 16A	1 fase 32A		3 fase 32A
PDU / configuratie	19" 6x C13*	19" 8x C13*	12x C13 / 1x C19	24x C13 / 4x C19	24x C13 / 6x C19	19" 4x C13 / 2x C19	24x C13 / 4x C19	24x C13 / 6x C19
Basic		7979102	7979110	7979115	7979136	7979104	7979116	7979137
Metered	7979202		7979210	7979215	7979236	7979204	7979216	7979237
Switched	7979302			7979315	7979336	7979304	7979316	7979337
Managed	7979402			7979415	7979436	7979404	7979416	7979437
Metered Plus	7979502			7979515	7979536	7979504	7979516	7979537

*excl. voedingskabel, ingang PDU is C20

Naast bovengenoemde selectie heeft Rittal nog 80 voorgedefinieerde PDU configuraties beschikbaar.

Kijk voor alle mogelijkheden op:

www.rittal.nl





Netwerk- / Serracks

- Aluminium zichtdeur / geperforeerde deur 85% voor (180°)
- Plaatstalen / geperforeerde deuren 85% achter (180°)
- Deuren voorzien van comforthandgreep voor enkele profielcilinder voorzien van cilinderslotbinnenwerk 3524E
- Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
- In diepte verstelbare 19"-profielen voor en achter en voorzien van HE codering
- Open bodem

Los meegeleverd:

- Afstandsbouten voor passieve ventilatie (4x)
 - Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5, 12 stuks (6HE)
 - Torx bevestigingsschroeven M5, 25 stuks
- Rack ≥ 1000 mm geschikt voor opname van alle gangbare serverfabrikanten

HE	15	24	24	24	24	38	38	38	42	42	42	42
Breedte mm	600	600	800	800	800	600	600	800	600	600	600	600
Hoogte mm	800	1200	1200	1200	1200	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Diepte mm	600	600	800	800	1000	600	800	800	600	800	1000	1200
Kabelinvoerdak (1,2,3)	2	2	1	1	1	2	3	1	2	3	3	3
Belastbaarheid kg	750	750	800	800	1500	750	1500	800	750	1500	1500	1500
Netwerkrack	5325121 (4)	5326121 (4)	5303124	5303154	5304126	5327121 (4)	5328123	5305124	5329121 (4)	5330123	5308123	5310128
Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter	■	■	■	■	■							
Zichtdeur voor, verticaal gedeeld plaatstalen deur achter						■	■	■	■	■	■	■
Serrack			5303114		5304116				5329111 (4)	5330113	5308113	5310118
Geperforeerde deur voor en achter			■		■							
Geperforeerde deur voor, verticaal gedeeld geperforeerd achter									■	■	■	■

(1) Kabelinvoer links en rechts in de diepte (2) Kabelinvoer achter in de breedte van het dak (3) Kabelinvoer in de voorste en achterste hoeken (4) Alleen 19" profielen aan de voorzijde

Toebehoren												
Zijwand	8173245	8170245	8175245	incl.	8176245	8186245	8188245	8188245	8106245	8108245	8100245	8102245
VX Sokkel 100 mm, hoekstukken + gesloten plinten voor/achter	8660002	8660002	8660003	8660003	8660003	8660002	8660002	8660003	8660002	8660002	8660002	8660002
VX Sokkel 100 mm plinten geventileerd	8660090	8660090	8660091	incl.	8660091	8660090	8660090	8660091	8660090	8660090	8660090	8660090
VX Sokkel 100 mm zijanten gesloten	8660033	8660033	8660034	incl.	8660035	8660033	8660034	8660034	8660033	8660034	8660035	8660036
Bodemplaat, meerdelig gesloten	-	-	5301337	5301337	5301344	-	-	5301337	-	-	5301338	5301341
Luchtgeleiderplaat	-	5302010	5302011	5302011	5302011	5302012	5302012	5302013	5302016	5302016	5302016	5302016
Ventilatoreenheid (2 vent) incl. toerentalregeling, voedingsconnector C14	5503010	5503010	5503020	5503020	5503020	5503010	-	5503020	5503010	-	-	-
Legbord 19" in diepte verstelbaar, 50 kg	-	-	5501655	5501655	5501665	-	5501655	5501655	-	5501655	5501665	5501665

HE	42	42	42	42	42	42	47	47	47	47	47	47
Breedte mm	800	800	800	800	800	800	600	600	600	800	800	800
Hoogte mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Diepte mm	600	800	800	1000	1000	1200	800	1000	1200	800	1000	1200
Kabelinvoerdak met borstel (1,2,3)	2	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1
Belastbaarheid kg	400	800	800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	800	1500	1500
Netwerkrack	5306122 (4)	5307124	5307154	5309126	5309156	5311126				5312124	5314126	op aanvraag
Zichtdeur voor, verticaal gedeeld plaatstalen deur achter	■	■	■	■	■	■				■	■	
Serrack		5307114		5309116	5309166	5311116	5331113	5313113	5315118	5312114	5314116	5316116
Geperforeerde deur voor, verticaal gedeeld geperforeerd achter		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■

(1) Kabelinvoer links en rechts in de diepte (2) Kabelinvoer achter in de breedte van het dak (3) Kabelinvoer in de voorste en achterste hoeken (4) Alleen 19" profielen aan de voorzijde

Toebehoren												
Zijwand	8106245	8108245	incl.	8100245	incl.	8102245	8128245	8120245	8122245	8128245	8120245	8122245
VX Sokkel 100 mm, hoekstukken + gesloten plinten voor/achter	8660003	8660003	8660003	8660003	8660003	8660003	8660002	8660002	8660002	8660003	8660003	8660003
VX Sokkel 100 mm plinten geventileerd	8660091	8660091	incl.	8660091	incl.	8660091	8660090	8660090	8660090	8660091	8660091	8660091
VX Sokkel 100 mm zijanten gesloten	8660033	8660034	incl.	8660035	incl.	8660036	8660036	8660035	8660036	8660034	8660035	8660036
Bodemplaat, meerdelig gesloten	-	5301337	5301337	5301344	5301344	5301347	-	5301338	5301341	5301337	5301344	5301347
Luchtgeleiderplaat	5302014	5302014	5302014	5302014	5302014	5302014	5302017	5302017	5302017	5302015	5302015	5302015
Ventilatoreenheid (2 vent) incl. toerentalregeling, voedingsconnector C14	-	5503020	5503020	5503020	5503020	5503020	-	-	-	5503020	5503020	5503020
Legbord 19" in diepte verstelbaar, 50 kg	-	5501655	5501655	5501665	5501665	5501665	5501655	5501665	5501665	5501655	5501665	5501665



Algemene toebehoren	
Kabelbaan 300 mm, H = 1200 mm	1196812
Kabelbaan 300 mm, H = 2000-2200 mm	1196561
Kabelvingers 6HE, 14 stuks	5502115
Klittenband + houder, 10 stuks	5502155
19" Rangeerpaneel 1HE, zwart	5502205

Algemene toebehoren	
Aardingsset	5302027
Koppelsset, 3 mm bij toepassing scheidingswanden	5301310
Clip&Go kooimoerstrip 1HE, M5, 24 stuks (12HE)	2090000
Schroeven Torx M5, 50 stuks	7094130
19" Blindpaneel 1HE, zwart kunststof, toolless	1196222

