

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2562.500

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.500 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Kunststoff einstecken und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2562.500
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstecken und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0 Halogenfrei
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,62 kg
Nettogewicht	0.55
Bruttogewicht	0.58
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177325609
E-Number Sweden	E3404728

Eigenschaften

ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
