

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3238.080 Strahlwasserhaube

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3238.080
Produktbeschreibung	Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
Material	Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Passend für Best.-Nr.	3238....
Abmessung	Breite: 176 mm Höhe: 245 mm Tiefe: 55 mm
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
Gewicht/VE	1,52 kg
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	1.4
Bruttogewicht	1.54
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177651685
ETIM 8	EC000744
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Approbationen

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC