

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TP 6701.500 Pultunterteile

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6701.500 - Pultunterteile

Vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	TP 6701.500
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse oben offen Tür, vorne Montageplatte Boden offen für individuelle Kabeleinführung
Abmessungen Montageplatte (B x H)	699 mm x 625 mm
Anzahl Türen	1
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 675 mm Tiefe: 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
Schutzart NEMA	NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	34 kg
Zolltarifnummer	94032080

# Eigenschaften

---

EAN	4028177554085
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000784
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180504
------------	----------

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------