

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7044.170 Komplettsystem CAT 6

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.170 - Komplettsystem CAT 6 für Network Cable Organizer

Das Network Cable Organizer Komplettsystem revolutioniert die strukturierte Verkabelung in allen Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm. Kabelüberlängen - egal ob CAT 6 oder LWL - werden einfach über einen Federzug zurückgezogen.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7044.170
Produktbeschreibung	Moderne Netzwerk-Infrastrukturen sind auf höchste Performance und größtmögliche Flexibilität bei der Verkabelung angewiesen. Ein Baustein ist hier der Network Cable Organizer (NCO). Der robuste 1 HE Montagerahmen ist vorbestückt mit 24 Kabelkassetten und revolutioniert die klassische strukturierte Verkabelung durch eine 8-mal schnellere Montage.
Nutzen	Weniger Kabelchaos – dadurch keine Behinderung der Luftzirkulation im Bereich der Netzwerk-Switches Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen Jedes Kabel ist 100 % getestet und wird mit entsprechendem Messprotokoll geliefert Frontseitiger Zugriff – daher auch ideal zur Nachrüstung in Racks ab einer Tiefe von 800 mm
Technische Daten	CAT 6 Kabel STP 2 x RJ 45-Stecker je Kabel geschirmter RJ 45-Stecker mit goldbeschichteten Pins Nutzbare Kabellänge je Kassette: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % Kupfer, 250 MHz

Eigenschaften

Einsatzgebiete	Einsetzbar in alle Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm
Funktionsweise	Befestigung an vorderer und hinterer 19"-Ebene
Material	Montagerahmen: Stahlblech Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)
Farbe	Montagerahmen: RAL 9005 Kabel: weiß
Lieferumfang	Komplettsystem CAT 6 24 CAT 6 Kassetten Einbausatz Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl Kassetten max	24
Anzahl Kassetten vormontiert	24
Abmessung	Breite: 450 mm Höhe: 44 mm Tiefe: 600 mm
Betriebstemperaturbereich	10 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	95 %
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	12,5 kg
Zolltarifnummer	39263000
EAN	4028177917279
ETIM 7.0	EC000322
ECLASS 8.0	27189265