

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7526.790 Modulbleche

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7526.790 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TE 7526.790
Ausführung	Ausgleichsblech
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 650 mm Tiefe: 50 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,512 kg
Nettogewicht	0.412
Bruttogewicht	0.512
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177196575
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Modublech geschlossen

Modublechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 50 mm

Material: Stahlblech, verzinkt