

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9676.710 Anschlussplatte

Stand: 27.09.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](https://www.rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.710 - Anschlussplatte für Kabelschuhe

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienenensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Best.-Nr. | SV 9676.710 |
| Produktbeschreibung | Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienenensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke. |
| Material | Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt Sammelschienenkralle: Edelstahl |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben) |
| Montagehinweis | Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10 |
| Anzahl Schienen pro Leiter | 2 |
| Abmessung | Gewinde: M10 |
| Befestigungsmaß | 40 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0,12 kg |
| Nettogewicht | 0.1 |
| Bruttogewicht | 0.12 |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.07 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4028177625778 |
| ETIM 7.0 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
