


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1557.500

E-Box EB

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1557.500 - E-Box EB

Wandbehuizing met deur en montageplaat van plaatstaal. Beschermklasse IP 66. Met 180°-scharnier. Binnenwerk vervangbaar, ook door individuele sluitsystemen.

Functies

Bestelnr.	EB 1557.500
Materiaal	Kast en deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur 180°-scharnier Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Montageplaat
Protection category NEMA	NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 200 mm Hoogte: 500 mm Diepte: 120 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	175 mm x 485 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Materiaaldikte deur	1,25 mm
Materiaaldikte montageplaat	2 mm
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal	Plaatstaal

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	6,2 kg
Nettogewicht	5.292
Brutogewicht	5.571
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177251762
E-Number Sweden	E3404652
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK