

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.170

Deeldeuren

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.170 - Deeldeuren voor TS

Deuraanslag naar keuze rechts of links.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | TS 9672.170 |
| Product omschrijving | Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep. |
| Materiaal | Plaatstaal, 2 mm |
| Oppervlak | Structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Verdeelprofiel Scharnieren Sluitstukken Incl. bevestigingsmateriaal |

Functies

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm |
| Geschikt voor | Breedte: = 600 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54, bij complete uitvoering |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 27 kg |
| Nettogewicht | 25.6 |
| Brutogewicht | 27 |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177697775 |
| ETIM 7.0 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |