

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 1060.250

Coffrets électriques WM

État: 2024-10-19 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 1060.250 - Coffrets électriques WM A une porte

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.



Caractéristiques

Référence	WM 1060.250
Matériau	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	549 mm x 570 mm
Protection category NEMA	NEMA 1, 3R, 4, 12

Caractéristiques

Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
-----------------------------------	------

Épaisseur du coffret	1,5 mm
----------------------	--------

Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
---	--------

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

Poids/UE	23 kg
----------	-------

Poids net	47.399
-----------	--------

Poids brut	50.265
------------	--------

Numéro du tarif douanier	7326908688
--------------------------	------------

EAN	4028177532700
-----	---------------

UPC-Code	83109
----------	-------

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------
