

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 9982.108

Baies réseaux et serveurs TS IT

État: 2024-09-27 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 9982.108 - Baies réseaux et serveurs TS IT

Caractéristiques

Référence	IT 9982.108
Matériau	Tôle d'acier Aluminium
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Basic color	RAL 7035
Couleur	Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec porte et toit Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180° Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale) Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression
Dimensions	Largeur: 700 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 1.050 mm
Hauteur de montage pour les composants	42 U
Hauteur avec socle	2 100 mm
Charge admissible des plans de montage 19"	10 000 N
Remarque	Avec panneaux latéraux

Caractéristiques

Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison) 745 mm

Modèle à niveau(x) 19" Montants 19"

Design doors avec fentes d'aération

Unité d'emballage 1 p.

Poids brut 352.401

UPC-Code 90646

Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)