

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 2410.110 Kabelverschraubung HD

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.110 - Kabelverschraubung HD

Kabelverschraubung HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Eigenschaften

Best.-Nr.	HD 2410.110
Ausführung	EMV
Nutzen	Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche. Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.
Einsatzgebiete	Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln Reinraumtechnik (z. B. Pharma) Biotechnologie Chemische Industrie
Material	Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303) Dichtung: Konform zu FDA 21 CFR 177.2600
Abmessung	Gewinde: M16 x 1,5
Für Kabel-Ø	5 - 10 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...100 °C

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Verpackungseinheit	5 Stück
Gewicht/VE	0.2 kg
Nettogewicht	0.15
Bruttogewicht	0.198
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177552142
E-Number Sweden	E1703737
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approbationen

Erklärungen	Herstellereklärung
-------------	--------------------