

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2793.560 Sichtfenster

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2793.560 - Sichtfenster Edelstahl

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304).



Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Best.-Nr. | FT 2793.560 |
| Produktbeschreibung | Serienmäßig ausgestattet mit innenliegenden 130°-Scharnieren und umlaufender Dichtung. |
| Material | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Hinweis | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm) |
| Abmessung | Breite: 522 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 38 mm |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 408 mm Sichtfensterhöhe: 543 mm |

Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 31 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 6.5 kg |
| Nettogewicht | 6.175 |
| Bruttogewicht | 6.5 |
| Zolltarifnummer | 76101000 |
| EAN | 4028177149656 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ETIM 7.0 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
