

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3431.020

NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Best.-Nr. | SV 3431.020 |
| Material | Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Leitungsabgang | oben |
| Anschlussart (elektrisch) | Rahmenklemme |
| Bemessungsbetriebsstrom max. | 100 A |
| Für NH-Größe | 000 |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) |
| Abmessung | Breite: 53 mm Höhe: 213 mm |
| Anschluss für Rundleiter | 2,5 - 50 mm ² |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0.62 kg |
| Nettogewicht | 0.619 |
| Bruttogewicht | 0.64 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.15 |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177628724 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ETIM 7.0 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

Approbationen

| | |
|-------------|--------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
| | Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000

NH Sicherungslasttrenner Gr. 000

bis 100A, 3polig, für Abgang oben

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Kastenklemme , Rundleiter 2,5 bis 50 qmm

System:

Rittal RiLine NH