

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.783 Aderendhülse

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.783 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.783
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	grau
Länge	12 mm
AWG	12
Innendurchmesser	4.8 mm
Für Querschnitt	4 mm <sup>2</sup>
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Best.-Nr.	4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Gewicht/VE	0.5 kg
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.5
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815827

# Eigenschaften

---

ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------