

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.598 Aderendhülse

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.598 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4051.598
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	orange
Länge	10 mm
AWG	20
Innendurchmesser	2.6 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0.5 mm ²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	5'000 Stück
Gewicht/VE	5 kg
Nettogewicht	5
Bruttogewicht	0.589
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177938663
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36659290

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)