

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.125

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.125 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.125
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2 mm
Ø-Locher	25.4 mm
Für Gewinde	M25
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.665
Zugschraube (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	11.1 mm 19 cm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0.121 kg
Nettogewicht	0.121
Bruttogewicht	0.142
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808027

Eigenschaften

ETIM 8	EC000156
--------	----------

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------