

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4315.720 Türpositionsschalter

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.720 - Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 4315.720
Ausführung	mit Anschlussleitung
Länge	600 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	400 V AC
Einbaumöglichkeiten	für Kompaktleuchte
Abmessung	Länge: 600 mm
Elektrischer Anschluss	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 40
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0.12 kg
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.14
Zolltarifnummer	85444290
EAN	4028177581388
ETIM 8	EC002626
ETIM 7.0	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approbationen

Approbationen

CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR

Erklärungen

Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK