

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6148.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6148.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

Eigenschaften

Best.-Nr.	CP 6148.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz mit grauer Lauffläche
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: VX Gehäusetyp: VX IT Gehäusetyp: TS Gehäusetyp: TS IT Gehäusetyp: VX SE Gehäusetyp: PC Gehäusetyp: TP Unterteile Gehäusetyp: IW Gehäusetyp: Data Rack Gehäusetyp: Chiller
Bodenfreiheit	85 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	750 N
Passend für Best.-Nr.	Standfuß 6106.200 Standfuß 6106.300
Abmessung	Gewinde: M12 x 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1.315 kg
Nettogewicht	1.115
Bruttogewicht	1.293
Zolltarifnummer	83024900
EAN	4028177206007

Eigenschaften

E-Number Sweden	E7239728
ETIM 7.0	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
