

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 6703.500 Pultunterteile

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6703.500 - Pultunterteile

Vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TP 6703.500
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse oben offen Doppeltür mit Stangenverschluss, vorne Montageplatte Boden offen für individuelle Kabeleinführung
Abmessungen Montageplatte (B x H)	1.499 mm x 625 mm
Anzahl Türen	2
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 1.600 mm Höhe: 675 mm Tiefe: 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
Schutzart NEMA	NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	72 kg
Nettogewicht	69.35

Eigenschaften

Bruttogewicht	73
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177554108
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------