

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 7495.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 7495.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	CP 7495.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Best.-Nr.	Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
Passend für	Gehäusetyp: VX Gehäusetyp: VX IT Gehäusetyp: VX SE Gehäusetyp: PC Gehäusetyp: TP Unterteile Gehäusetyp: IW Gehäusetyp: Data Rack Gehäusetyp: Chiller
Bodenfreiheit	125 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	1'200 N
Abmessung	Gewinde: M12 x 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1.96 kg
Nettogewicht	0.44
Bruttogewicht	0.495
Zolltarifnummer	83024900
EAN	4028177131200
E-Number Sweden	E7239729

# Eigenschaften

---

ETIM 7.0	EC002621
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189262
------------	----------

## Ausschreibungstext

Doppel-Lenkrolle

Montage am Rahmen

Geeignet für:

VX, VX IT, VX SE, PC-Schranksystem, TopPult Unterteile, Industrial Workstation (IW), Data Rack, Chiller

Für die Montage am Sockel VX wird ein Sockel Adapter für Doppel-Lenkrollen benötigt (8100.770 oder 8100.771)

Farbe:

RAL 9005 (schwarz)

Lieferumfang:

2 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller

2 Doppel-Lenkrollen ohne Feststeller

Inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:

Material: RAL 9005 (schwarz)

Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 125 mm x 0 mm