

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 8614.260 Teilmontageplatten

Stand: 26.09.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8614.260 - Teilmontageplatten für TS, VX SE

Für universellen Innenausbau und zusätzliche Montageebenen.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Best.-Nr.           | TS 8614.260  |
| Produktbeschreibung | Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montage-Ebenen.  |
| Material            | Stahlblech, 2,5 mm   |
| Oberfläche          | Verzinkt   |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Hinweis             | Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene. |
| Abmessung           | Breite: 1.100 mm<br>Höhe: 500 mm   |

# Eigenschaften

---

|             |  |
|-------------|--|
| Passend für | Gehäusotyp: TS<br>VX SE<br>Breite: = 600 mm<br>= 1.200 mm<br>Tiefe: = 600 mm |
|-------------|--|

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

---

|            |         |
|------------|---------|
| Gewicht/VE | 12.6 kg |
|------------|---------|

---

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 12.155 |
|--------------|--------|

---

|               |        |
|---------------|--------|
| Bruttogewicht | 12.795 |
|---------------|--------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 94039910 |
|-----------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177212305 |
|-----|---------------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000213 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
|------------|----------|

---