


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8618.050 Sichttür

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.050 - Sichttür für VX

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	VX 8618.050
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttür Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück)
IK-Code	IK08
Hinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlusssteile für Rahmen 8618.110 benötigt
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: VX Breite: = 800 mm Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	18.8 kg
Nettogewicht	17.8
Bruttogewicht	18.8
EAN	4028177921023
ETIM 7.0	EC000747

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27182204

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL - FTTA

Zertifikate

Schutzart