

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8700.840

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8700.840 - Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für TS

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl, für TS.



Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 8700.840
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusotyp: TS Höhe: = 1.800 mm Tiefe: = 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Edelstahl
Verpackungseinheit	2 Stück

Eigenschaften

Gewicht/VE	19 kg
Nettogewicht	18
Bruttogewicht	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl TS

Verschraubbare Seitenwand,einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhängehilfen.

Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelementen.

Schutzart IP 55 nach EN 60 529. Optional kann die Seitenwand auch scharniert ausgeführt werden, max. Öffnungswinkel 180°.

Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Oberfläche: Strichschliff, Korn 400

für Schrankmaße: H: 1800 mm T: 400 mm

Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl 8700.840