

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2732.010 Fenêtres vitrées

État: 27.09.2024 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2732.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.

Caractéristiques

Référence	FT 2732.010
Modèle	Profilé de 30 mm
Description produit	Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau	Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison	Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Pour référence(s)	1012.000 1076.000 1376.000
Convient à	Type de coffret: AX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 760 mm
Dimensions	Largeur: 597 mm Hauteur: 757 mm Profondeur: 36 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 697 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	32 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	4,04 kg
Poids net	4.02

Caractéristiques

Poids brut	4.04
Numéro du tarif douanier	76101000
EAN	4028177938489
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
