


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2787.000

# Kryt z organického akrylátového skla

Stát: 26.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2787.000 - Kryt z organického akrylátového skla

Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků ve standardních 19" nebo metrických rozměrech.

## Funkce

Obj. č.	FT 2787.000
Provedení	metrické provedení
Popis výrobku	S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E.
Materiál	Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku Výplň: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu
Rozsah dodávky	Včetně závěsů a upevňovacího materiálu. Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 400 mm Hloubka: 47,5 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 460 mm Výška průhledového okna: 379,5 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)	43 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	2,4 kg
Netto hmotnost	2.228
Brutto hmotnost	2.428
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177032330
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC002527

# Funkce

---

ECLASS 8.0

27182301