

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EB 1545.500

E-Box EB

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1545.500 - E-Box EB

Wandgehäuse mit Tür und Montageplatte aus Stahlblech. Schutzart IP 66. Mit 180°-Scharnier. Verschlusseinsatz austauschbar, auch gegen individuelles Verschlussysteme.

Eigenschaften

Best.-Nr.	EB 1545.500
Material	Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit scharnierter Tür 180°-Scharnier Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Montageplatte
Schutzart NEMA	NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 150 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 80 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	125 mm x 285 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Materialstärke Tür	1,25 mm
Materialstärke Montageplatte	2 mm
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial	Stahlblech

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	2,6 kg
Nettogewicht	2.343
Bruttogewicht	2.543
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177251694
E-Number Sweden	E3404640
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse:

stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus
1,38 mm

Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit

umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit

ge-
senkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.
Türen:
1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter
Dichtung, und verschraubten Scharnieren, 180°
Öffnungswinkel,
Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN
43668.
Montageplatte:
2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt
Zubehör:
Verschlußsysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder
Oberflächen Ausführung:
Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,
elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
lichtgrau
Struktur pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 150 x 300 x 80 mm