

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EL 2243.605

Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2243.605 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

Eigenschaften

Best.-Nr.	EL 2243.605
Ausführung	mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau Wandgehäuse IT
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt) Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	3 HE
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 212 mm Tiefe: 373 mm
Einbautiefe	320 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 149 mm
Tiefe Schwenkteil	216 mm

Eigenschaften

Abmessungen Montageplatte (B x H)	485 mm x 165 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	150 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	19,667 kg
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177324305
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approbationen

Approbationen	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---

Ausschreibungstext

Basis Rittal EL, 3-teilig, 3 HE, Tiefe 373 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 3 HE
Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),

Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür
mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit
Schwenkteil: 15 kg Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt Abmessungen
(B x H x T): 600 x
212 x 373 mm (3 HE)

VE = 1 St.