

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SM 2383.030

TFT-Halter

Stand: 20.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - TFT-Halter

Geeignet für die Montage von TFTs an Gehäusebefestigungen CP-S, CP-L und vertikalem Tragarm über Gehäusebefestigung, neigbar.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SM 2383.030
Produktbeschreibung	Geeignet für die Montage von TFTs mit VESA 75/100. Adaption bis 21" an Befestigung CP 40 (6501.070), Befestigung CP 60 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm (6206.360), vertikalem Tragarm über Neigungsadapter +100°/-60° (6206.460).
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7024
Abmessung	Breite: 477 mm Höhe: 372 mm Tiefe: 110,5 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	3,2 kg
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177497146

Eigenschaften

ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
