

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 2410.110 Kabelverschraubung HD

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.110 - Kabelverschraubung HD

Kabelverschraubung HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Eigenschaften

Best.-Nr.	HD 2410.110
Ausführung	EMV
Nutzen	<p>Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche.</p> <p>Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.</p>
Einsatzgebiete	<p>Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln</p> <p>Reinraumtechnik (z. B. Pharma)</p> <p>Biotechnologie</p> <p>Chemische Industrie</p>
Material	<p>Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)</p> <p>Dichtung: Konform zu FDA 21 CFR 177.2600</p>
Abmessung	Gewinde: M16 x 1,5
Für Kabel-Ø	5 - 10 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...100 °C

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Verpackungseinheit	5 Stück
Gewicht/VE	0,2 kg
Nettogewicht	0.15
Bruttogewicht	0.198
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177552142
E-Number Sweden	E1703737
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approbationen

Erklärungen	Herstellereklärung
-------------	--------------------