

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.714 Steckdosenbox

Stand: 20.08.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.714 - Steckdosenbox für Systemleuchte LED

In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2500.714
Produktbeschreibung	In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.
Nutzen	Gleiches Anschlusszubehör wie Systemleuchte LED Kaskadierbar mit Systemleuchte LED Flexible Montage im ganzen Schrank und am Türrohrrahmen möglich Ergonomische Positionierung der Steckdosenbox an Flächen Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch einfache Anslusstechnik und Integration in den Stromkreis der Systemleuchte LED
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 7016
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Hinweis	Je nach Anwendung ist eine Durchgangsverdrahtung oder eine Einspeisung 3-polig notwendig
Abmessung	Breite: 163 mm Höhe: 68 mm Tiefe: 43,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...55 °C
Steckdosen	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,247 kg
Zolltarifnummer	85366990
EAN	4028177956841
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung