

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2504.500

# Innensechsrund-Schrauben

Stand: 17.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2504.500 - Innensechsrund-Schrauben

Passend für Aufrastmutter, Schiebemutter, Käfigmutter und Einsteckmutter, Maß M6 x 12.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2504.500
Ausführung	Innensechsrund-Schrauben
Produktbeschreibung	Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Abmessung	Gewinde: M6 Gewindelänge: 12 mm
Gewinde	M6
Verpackungseinheit	300 Stück
Gewicht/VE	1,2 kg
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177214811
ETIM 7.0	EC003861
ECLASS 8.0	23110190