

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2562.010

## Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 03.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2562.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2562.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 4
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	2 4 4 10 4 4 2

# Eigenschaften

---

Metrischer Durchmesser	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

---

Verpackungseinheit	5 Stück
--------------------	---------

---

Gewicht/VE	0,995 kg
------------	----------

---

Zolltarifnummer	39269097
-----------------	----------

---

EAN	4028177550278
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3404763
-----------------	----------

---

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

---