

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2563.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 02.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2563.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2563.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Abmessung	Breite: 530 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 5
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	2 4 8 13 6 4 2

Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

Verpackungseinheit	5 Stück
--------------------	---------

Gewicht/VE	1,95 kg
------------	---------

Nettogewicht	1.75
--------------	------

Bruttogewicht	1.949
---------------	-------

Zolltarifnummer	39269097
-----------------	----------

EAN	4028177550285
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404764
-----------------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------
