

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2573.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AX 2573.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40
Abmessung	Breite: 447 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX
Flanschplatte	Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12K
Anzahl Vorprägungen	4 4 7 15 2 2

Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Gewicht/VE	1,07 kg
------------	---------

Zolltarifnummer	73269098
-----------------	----------

EAN	4028177925205
-----	---------------

E-Number Sweden	E3465297
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------