

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2584.100 Mastbefestigung

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastbefestigung für AX, KX, AX Kunststoff, AX IT, CS Wandgehäuse

Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.



Eigenschaften

Best.-Nr.	AX 2584.100
Produktbeschreibung	Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.
Technische Daten	Für Mastdurchmesser: Ø von 40 bis 170 mm Für Mastgröße: □ von 50 bis 150 mm
Material	Profilschienen, Klemmprofil: Stahlblech Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Profilschiene, Klemmprofil: verzinkt
Lieferumfang	2 Profilschienen, 600 mm lang 4 Klemmprofile 2 Spannbander 4 Spannwinkel 4 gewindeformende Schrauben M10 zur Montage am Schrank
Hinweis	Nur für Gehäuse bis zu einer Breite von 600 mm geeignet.
Passend für	Gehäusotyp: Wandgehäuse AX, 3-teilig
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Verpackungseinheit	2 Stück

Eigenschaften

Gewicht/VE	1,92 kg
Zolltarifnummer	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------