

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2760.010 Sichtfenster

Stand: 01.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2760.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	FT 2760.010
Ausführung	60-er Profil
Produktbeschreibung	Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material	Rahmen: Aluminium, natur eloxiert Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang	Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Passend für Best.-Nr.	1039.000 1339.000 1009.000
Passend für	Gehäusotyp: AX Breite: = 600 mm Höhe: = 380 mm
Abmessung	Breite: 597 mm Höhe: 377 mm Tiefe: 62 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 537 mm Sichtfensterhöhe: 317 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)	58 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	3,3 kg
Zolltarifnummer	76101000
EAN	4028177938571
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC000747

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182204