

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2763.010 Sichtfenster

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2763.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	FT 2763.010
Ausführung	60-er Profil
Produktbeschreibung	Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material	Rahmen: Aluminium, natur eloxiert Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang	Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Passend für Best.-Nr.	1050.000 1350.000 1007.000
Passend für	Gehäusetyp: AX Breite: = 500 mm Höhe: = 500 mm
Abmessung	Breite: 497 mm Höhe: 497 mm Tiefe: 62 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 437 mm Sichtfensterhöhe: 437 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)	58 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	3,46 kg
Zolltarifnummer	76101000
EAN	4028177938601
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204