

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2789.000 Acrylglashaube

Stand: 10.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2789.000 - Acrylglashaube

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	FT 2789.000
Ausführung	metrisch
Produktbeschreibung	Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
Lieferumfang	Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial. Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 47,5 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 560 mm Sichtfensterhöhe: 379,5 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)	43 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	2,6 kg
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177032378
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC002527
ECLASS 8.0	27182301