

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2793.560 Sichtfenster

Stand: 19.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2793.560 - Sichtfenster Edelstahl

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedienelementen oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304).



Eigenschaften

Best.-Nr.	FT 2793.560
Produktbeschreibung	Serienmäßig ausgestattet mit innenliegenden 130°-Scharnieren und umlaufender Dichtung.
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Einscheiben-Sicherheitsglas
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Hinweis	Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)
Abmessung	Breite: 522 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 38 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 408 mm Sichtfensterhöhe: 543 mm

Eigenschaften

Aufbautiefe für Komponenten (max.)	31 mm
---------------------------------------	-------

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Gewicht/VE	6,5 kg
------------	--------

Zolltarifnummer	76101000
-----------------	----------

EAN	4028177149656
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000747
----------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------