

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3055.000

Sammelschienenhalter

Stand: 20.12.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3055.000 - Sammelschienenhalter

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Eigenschaften

| | |
|----------------------------|--|
| Best.-Nr. | SV 3055.000 |
| Material | Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Polzahl | 3-polig 150 mm |
| Passend für Sammelschienen | 60 x 10 80 x 10 |
| Bemessungsstrom max. | 2.500 A |
| Abmessung | Breite: 30 mm Höhe: 420 mm Tiefe: 160 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 4.16 |
| Bruttogewicht | 4.503 |
| Zolltarifnummer | 85469010 |
| EAN | 4028177035782 |
| ETIM 9 | EC001166 |

Eigenschaften

ETIM 8 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

Geeignet für Sammelschienen bis 3 x 2 x 80 x 10 mm
mittels Steckelementen.

Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660

Bemessungsstrom:bis 2500 A

Material:PBT

Brandverhalten:UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:140 °C

Schienenmittenabstand:150 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:8 - 10 Nm

Deckelbefestigung:5 - 10 Nm