

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3201.050 Vliesfiltermatte

Stand: 22.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.050 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3201.050
Ausführung	für Thermoelectric Cooler
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.	3201.200 3201.300
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 106 mm Tiefe: 8 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G2
Gewicht/VE	0,003 kg
Verpackungseinheit	5 Stück
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177598676

# Eigenschaften

---

E-Number Sweden	E3404569
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approbationen

---

Zertifikate	EAC
-------------	-----