

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3236.124 Mini-Lüfter

Stand: 19.08.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3236.124 - Mini-Lüfter

Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3236.124
Produktbeschreibung	Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.
Lieferumfang	Lüfter Befestigungsschrauben Berührungsschutz
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Nennleistung Pel	Bei DC: 1 W
Abmessung	Breite: 60 mm Höhe: 60 mm Tiefe: 25,4 mm
Hinweis	Elektrischer Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm)
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...70 °C
Schalldruckpegel	Bei DC: 20 dB(A)
Gewicht/VE	0,14 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177637603
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Approbationen

Approbationen	UR
---------------	----

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung