

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3238.025 Faltenfilter

Stand: 02.10.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3238.025
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe	weiß
Hinweis	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Best.-Nr.	3238.xxx
Abmessung	Breite: 114 mm Höhe: 114 mm Tiefe: 14 mm
Abmessung Absorbermatte	Breite: 120 mm Höhe: 120 mm Tiefe: 2,9 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Gewicht/VE	0,12 kg
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.113
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177969117

Eigenschaften

ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------