

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3239.200 Austrittsfilter

Stand: 19.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3239.200
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material	ABS
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Austrittsfilter Vliesfiltermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 177 mm Ausbruch-Höhe: 177 mm
Passend für Best.-Nr.	SK 3239.1xx
Abmessung	Breite: 204 mm Höhe: 204 mm Tiefe: 24 mm
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE	0,38 kg
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177651852
E-Number Sweden	E3404360
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

---

# Approbationen

---

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung

---