

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3240.080 Strahlwasserhaube

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3240.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Best.-Nr. | SK 3240.080 |
| Produktbeschreibung | Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung. |
| Material | Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon |
| Passend für Best.-Nr. | 3240.... 3241.... |
| Abmessung | Breite: 282 mm Höhe: 390 mm Tiefe: 85 mm |
| Schutzart NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte |
| Gewicht/VE | 3,26 kg |

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177651920 |
| ETIM 7.0 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Zertifikate | EAC |