

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3240.208 Austrittsfilter

Stand: 20.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3240.208 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3240.208
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material	ABS
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Austrittsfilter Vliesfiltermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 224 mm Ausbruch-Höhe: 224 mm
Passend für Best.-Nr.	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Abmessung	Breite: 255 mm Höhe: 255 mm Tiefe: 25 mm
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE	0,56 kg
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177663824
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK