

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3243.080 Strahlwasserhaube

Stand: 19.10.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3243.080
Produktbeschreibung	Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikonichtung.
Material	Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon
Passend für Best.-Nr.	3243.... 3244....
Abmessung	Breite: 350 mm Höhe: 480 mm Tiefe: 110 mm
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
Gewicht/VE	4,9 kg

# Eigenschaften

---

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.79
Bruttogewicht	4.84
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177652095
ETIM 8	EC000744
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

# Approbationen

---

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC